


RSF 57

DeviceNet, gniazdo męskie 7/8" – Montaż od przodu



Dane techniczne

Typ	RSF 57
Nr kat.	U5220-0
Złącze A	Męskie, 7/8"-16 UN
Liczba styków	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	3.5 ... 10.2 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Typ montażu	montaż od przodu
Screw-in thread seal	Pierścień O-ring, tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	1/2"-14 NPSM
Moment dokręcania kołnierza	3.5...10.2 Nm
Tryb połączenia	Styk lutowany
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Protokół sieciowy	DeviceNet
Liczba żył przewodu	5
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	300 V
Prąd	9 A




Cechy charakterystyczne




- 7/8", gniazdo męskie, 5-styk.
- Gwint wkręcany: 1/2"-14 NPT

Przyporządkowanie styków Złącze A



Montaż panelu przedniego



Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C
Certyfikaty	CSA C22.2 No. 182.3 CE RoHS UL w wykazie UL 2238

Uwaga

Uwaga	- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
-------	--