


Caracteristici tehnice

Ieșire 5	Ieșire în comutație (PNP/NPN)
Ieșire în comutație	
Protocol de comunicație	IO-Link
Funcție de ieșire	Contact NO/NC, PNP/NPN, Ieșire analogică
Ieșire analogică	
Ieșire în curent	4...20 mA
Curent pentru nivel "High" al semnalului	20...20,5 mA
Nivel de curent pentru semnal "Low"	3,8...4 mA
Rezistența de sarcină, ieșire în curent	≤ 0.5 kΩ
Ieșire în tensiune	0...10 V
Nivel de tensiune pentru semnal "High"	U _v - 2 V
Semnal de tensiune - nivel jos	≤ 2 V
Rezistența de sarcină pentru ieșirea în tensiune	≥ 0.75 kΩ
Timp de răspuns caracteristic	< 400 ms
IO-Link	
Specificație IO-Link	V 1.1
Tip IO-Link port	Class A
Fizica transmisiei	COM 2 (38.4 kBaud)
Tip de cadru	2,2
inclusă în SIDI GSDML	Da
Caracteristici Mecanice	
Materialul carcasei	Plastic, PBT
Materiale (contact cu mediul)	Oțel inoxidabil, 1.4404 (AISI 316L), PTFE, FKM
Conectare la proces	G 3/4" filet exterior
Material de etanșare	Fibră de aramidă, legătură cu NBR
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Clasă de protecție	IP67
Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-20...+60 °C
Temperatura de depozitare	-40...+80 °C
Teste/Certificări	
Număr de înregistrare UL	E356899
Afișează/controlează	
Afișaj	Afișaj digital
MTTF	194 ani




Principiu de funcționare

Senzorii de nivel din seriile LS-5 funcționează pe principiul microundelor ghidate. Este folosită Reflectometria în Domeniul Timp (TDR) Prin această metodă o undă electromagnetică este emisă în lungul sondei. Când unda întâlnește mediul, este parțial reflectată datorită constantei dielectrice diferite de cea a aerului. Unda electromagnetică este receptată înapoi de senzor și distanța până la lichid poate fi determinată prin timpul scurs de la emisie.

Accesorii


LSCT-51-0600100001880



Technical drawing of the LSCT-51-0600 coaxial tube. It shows a side view with dimensions: Ø 17 (0.67), 124 (0.98), Ø 5 (0.20), Ø 20 (0.79), G 3/4, G 3/4, 19.9 (0.78), and a total length L.

Tub coaxial pentru senzori de nivel LS-5 (doar G3/4") pentru folosirea în containere non-metalice, lungime tub 600 mm, conectare la proces G3/4"


LSCT-34-0600100001881



Technical drawing of the LSCT-34-0600 coaxial tube. It shows a side view with dimensions: Ø 17 (0.67), 124 (0.98), Ø 5 (0.20), Ø 20 (0.79), NPT 3/4, G 3/4, 19.9 (0.78), and a total length L.

Tub coaxial pentru senzori de nivel LS-5 (doar G3/4") pentru folosirea în containere non-metalice, lungime tub 600 mm, conectare la proces 3/4" NPT


LSRP-1000100002197



Technical drawing of the LSRP-1000 probe rod. It shows a side view with dimensions: Ø 7 (0.28), 1000, and a total length L.

Tija sondei pentru înșurubare în LS-5 senzori de nivel, lungime 1000 mm


LSAB1100016514



Technical drawing of the LSAB1 PTFE centering bush. It shows a top view with dimensions: 72°, Ø 7 (0.28), Ø 34 (1.34), Ø 5.9 (0.23), and a side view with dimensions: 5.6 (0.22) and 5 (0.20).

Steaua de centrare PTFE pentru montarea sondelor din seria de produs LS-5 în tuburi de bypass și imersiune cu un diametru de 40... 100 mm

LSAB2100016515



Technical drawing of the LSAB2 PTFE centering bush. It shows a top view with dimensions: Ø 17 (0.67), Ø 22 (0.87), Ø 7 (0.28), and a side view with dimensions: 1.6 (0.06), 1 (0.04), and 4 (0.16).

Steaua de centrare PTFE pentru montarea sondelor din seria de produs LS-5 în tuburile coaxiale LSCT-xx-xxxx