



RKF 57

DeviceNet, gniazdo żeńskie 7/8" – Montaż od przodu



Dane techniczne

Typ	RKF 57
Nr kat.	U5514-1
Złącze A	Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN
Liczba styków	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.8 ... 2 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Typ montażu	montaż od przodu
Screw-in thread seal	Pierścień O-ring, tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	1/2"-14 NPSM
Moment dokręcania kołnierza	6.8...27.1 Nm
Tryb połączenia	Styk lutowany
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, IP68, IP69, IP69K NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Protokół sieciowy	DeviceNet CANopen
Liczba żył przewodu	5
Izolacja żyły	PCW
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	300 V
Prąd	9 A




Cechy charakterystyczne




- 7/8", gniazdo żeńskie, 5-styk.
- Gwint wkręcany: 1/2"-14 NPSM

Przyporządkowanie styków Złącze A



Montaż panelu przedniego



Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+105 °C
Certyfikaty	UL 2238 CSA C22.2 No. 182.3 CE RoHS

Uwaga

Uwaga	- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
-------	--