


RKSW 458-2M

PROFIBUS Cable – PUR Cable Jacket



Cechy charakterystyczne




- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: fioletowy
- Do pracy w łańcuchach kablowych
- Certyfikat UL
- Stopień ochrony: IP67
- Otwarty koniec
- Złącze żeńskie M12, proste, zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem
- Długość kabla: 2,0 m


Dane techniczne

Typ	RKSW 458-2M
Nr kat.	U7334-2
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków	5
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, IP69K, Tylko w skręconym stanie
Kabel	
Protokół sieciowy	PROFIBUS-DP, 458
Średnica przewodu	Ø 8.5 mm ±0.30
Długość przewodu	2 m
Otulina przewodu	PUR, Purpurowy
Ekran	Folia aluminiowa, cynowany przewód miedziany
Izolacja żyły	PE
Przekrój przewodu	2 × 0.34 mm ²
Przewód linkowy, układ	65 × 0.079 mm
Kolory żył	GN, RD

Przekrój poprzeczny przewodu



Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
DC resistance (loop)	50 Ω/km
Nom. impedance	150 Ω (1MHz)
Nom. capacitance	29.53 pF/m
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 15 x Ø
Cykle zagięcia	≥ 10 mln
Naprężenie skręcające	± 180 °/m
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-40...+60 °C
Temperatura otoczenia (łańcuch kablowy)	-25...+60 °C
Inne cechy	
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Bez halogenu	nie
Odporność na działanie promieni ultrafioletowych	tak
Ochrona przed ogniem	tak
Certyfikaty	UL CSA
Uwaga	
Uwaga	- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.