


IN TAG 300 SLIX2
Tag HF



Caracteristici tehnice

Tip	IN TAG 300 SLIX2
Nr. ID	100002356
Remarci referitoare la produs	Nu este adecvat pentru montare directă pe metal
Marcare dispozitiv	II 1G Ex ia IIC T6 Ga II 1D Ex ia IIIC T85 °C Da I M1 Ex ia I Ma
Certificare conform	Ex Veritas 21ATEX1101X Ex Veritas 21UKEX1103X IECEX EXV 21.0082X
Transfer de date	cuplor inductiv
Tehnologie	HF RFID
Frecvență de lucru	13.56 MHz
Standarde de comunicare prin radio si protocoale	ISO 15693 NFC Typ 5
	Pentru zonele cu pericol de explozie consultați manualul cu instrucțiuni
Design	Tag dur, R30
Materialul carcasei	Plastic, PA6
Materialul feței active	plastic, PA6, negru
Clasă de protecție	IP69K
Cuplu de strângere	≤ 6.5 Nm
Packaging unit	1

Caracteristici tehnice

Tip	IN TAG 300 SLIX2
Nr. ID	100002356
Remarci referitoare la produs	Nu este adecvat pentru montare directă pe metal
Transfer de date	cuplor inductiv
Tehnologie	HF RFID

Caracteristici

- Memorie EEPROM 320 bytes
- Nu este pentru montare directă pe metal
- ATEX categoria II 1 G, Ex Zona 0
- ATEX categoria II 1 D, Ex Zona 20
- ATEX categoria I M1, minerit

Principiu de funcționare

Dispozitivele de citire/scriere HF cu frecvența de operare de 13,56 MHz formează o zonă de transmisie, a cărei dimensiune (0...500 mm) variază în funcție de combinația dintre capul citire/scriere și tag folosit. Distanțele de citire/scriere menționate aici reprezintă valori standard măsurate în condiții de laborator, în absența perturbațiilor cauzate de materiale. Distanțele de citire/scriere ale tagurilor ce se pot monta în/pe metal au fost determinate în/pe metal. Distanțele ce se pot atinge pot să varieze cu până la 30 % datorită toleranței componentelor, condițiilor de montaj, condițiilor de mediu și calității materialului (în special la montarea în metal) Testarea aplicației în condiții de operare reale este esențială, în special în cazul citirii/scrierii în mișcare!

Caracteristici tehnice

Frecvență de lucru	13.56 MHz
Tip de memorie	EEPROM
Chip	NXP I-Code SLIX2
Capacitate memorie	320 Byte
Memorie	citire/scriere
Memorie disponibilă	316 Byte
	Acces protejat prin parolă la datele din tag (necesită firmware Xv98 sau superior în dispozitivul de citire/scriere)
Număr de operații de citire	nelimitat
Număr de operații de scriere	10 ⁵
Timp de citire tipic	2 ms/Byte
Timp de scriere tipic	3 ms/Byte
Standarde de comunicare prin radio si protocoale	ISO 15693 NFC Typ 5
Distanța minimă față de metal	10 mm
Temperatura pe durata accesului de citire/scriere	-25...+85 °C
Temperatura în afara domeniului de detecție	-45...+85 °C
	140 °C, 1 × 100 h
	Pentru zonele cu pericol de explozie consultați manualul cu instrucțiuni
Marcare dispozitiv	II 1G Ex ia IIC T6 Ga II 1D Ex ia IIIC T85 °C Da I M1 Ex ia I Ma
Certificare conform	Ex Veritas 21ATEX1101X Ex Veritas 21UKEX1103X IECEX EXV 21.0082X
Design	Tag dur, R30
Diametru	30 mm +/- 0.5 mm
Diametru interior	5.2 mm +/- 0.3 mm
Înălțime carcasă	3 mm +/- 0.5 mm
Materialul carcasei	Plastic, PA6
Materialul feței active	plastic, PA6, negru
Cuplu de strângere	≤ 6.5 Nm
Clasă de protecție	IP69K
Packaging unit	1