

HMI-uri din seria de produse TX700 în IP67

Ecran de 21" cu Runtime TX VisuPro

Carcasă metalică cu protecție completă IP67 și parte frontală de sticlă cu membrană capacitivă

TXF721-00VP20

Tip	TXF721-00VP20
Nr. ID	100017849
Afișaj/Touch	
Afișaj	TFT color
Ecran tactil	Capacitivi, Sticlă frontală
Active screen area	21.5"
Rezoluție (pixeli)	1920 x 1080 pixeli Full HD
Format	16:9
Intensitate luminoasă	400 cd/m² tip.
Intensitate reglabilă	Da, La 0 %
Controller	
Procesor	ARM Cortex A9, Quad-core 800 MHz
Memorie	8 GB Flash
Memorie RAM	2 GB
Ceas de timp real	Da (baterie încorporată)
Date PLC	
Interfețe	
Ethernet	1 x RJ45 PoE 10/100 Mbps
USB	1 x port gazdă (cablu special necesar)
Standarde Wi-Fi	
	IEEE 802.11a
	IEEE 802.11b
	IEEE 802.11g
Frecvențe Wi-Fi	2.4 GHz
Mod	Punct de acces Wi-Fi
	Client Wi-Fi
Alimentare prin Ethernet	
PoE standard	IEEE 802.3bt (4PPoE)
Alimentare	
Putere consumată	≤ 32 W
Caracteristici generale	
Condiții ale mediului de operare	-20...55 °C, 5...85 % umiditate relativă, fără condensare
Condiții de depozitare	-30...80 °C, 5...85 % umiditate relativă, fără condensare
Certificări	CE
	cULus
Certificare Ex	Haz. Loc. Class I, Division 2, Groups A, B, C and D
Clasă de protecție	IP67
	Tip NEMA: 1/12/4X



- Display color TFT 21"
- Lumină spate cu leduri
- Rezoluție 1920 x 1080 pixeli
- Culori 16 M
- Display capacitiv, multi-touch cu control prin gesturi
- 1 port Ethernet RJ45 cu 10/100 Mbit și PoE
- 1 port gazdă USB
- Funcționalitate Wi-Fi ca punct de acces/client
- Senzor de temperatură integrat și accelerometru pe 3-axe
- LED RGB frontal
- Semnal sonor integrat

Dimensiuni	
Front (W x H x D)	534.1 x 325.6 x 26.5 mm
Adâncime de montare	17 mm
Masă	aprox. 6 kg

Conectare și alocarea pinilor

	Ethernet Port Ethernet cu 10/100 Mbps Cablurile speciale M22 PoE (vezi Accesorii) trebuie folosite pentru gradul de protecție IP67	Alocare pini 12345678  1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c.
--	--	---

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
TXF-MT-02	100020091	Suport conductă pentru TFX715 și 721	
TXF-MT-04	100020093	Suport de perete pentru TXF715 și TXF721	
TXF-MT-06	100022477	Suport multifuncțional cu presetupă pentru TXF715 și TXF721	
TXF-MV-01	100020096	Suport VESA pentru TXF700	
TXF-MV-02	100020097	Placă adaptoare VESA pentru TXF700	
TXF-TABLE-01	100020098	Masă stativ pentru TXF700	
TXF-M22W-RJ45-5M	100020099	Cablu de conectare PoE, M22 cu cot pe RJ45, 5 m	
TXF-M22G-RJ45-5M	100020100	Cablu de conectare PoE, M22 drept pe RJ45, 5 m	
TXF-M22G-RJ45-5M-USB-1M	100020101	Cablu de conectare PoE, M22 drept pe RJ45, 5 m, conector USB, 1 m	
TXF-M22G-M22G-5M	100020102	Cablu de conectare PoE, M22 drept pe M22 drept, 5m	
TXF-M22-TOOL	100020103	Instrument de strângere pentru cabluri PoE M22	

Accesorii funcționare

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
PSU20-POE-36W01	100017850	Injector PoE (șină DIN) putere de ieșire maximă 36-W PoE	
PSU20-POE-36W02	100017852	Injector PoE (conector M22 pentru conectare la rețea IP67), putere de ieșire maximă 36-W PoE	