


Sistem excom I/O

Carcasă 650 x 550 x 260

EG-VA655526/112-1012/2GD60



- Oțel inoxidabil calitate 1.4404 (AISI 316L)
- Cu vizor
- Flanșa echipată cu presetupe din plastic (4 x M25 sursă de alimentare, 4 x M20 Ex-i bus, 96 x M20 semnale Ex-i I/O) și 1 x M20 element aerisire/scurgere
- Montarea suplimentară a a unui subrack de balast MT-PPS; 2 x cuplor de fibră optică OC11Ex/2G.2 incl. conectarea RS485IS cu D9T-RS485IS; terminale Ex e (2 x UT10, 2 x UT10-BU, 2 x UT10-PE) pentru conectarea tensiunii de alimentare
- Carcasă din oțel inoxidabil cu rack de module integrat MT16-2G/MSA

Tip	EG-VA655526/112-1012/2GD60
Nr. ID	100008083

Certificare Ex conform certificatului de conformitate	IECEX PTB 16.0020
Certificare Ex conform certificatului de conformitate	PTB 16 ATEX 2006
Marcare dispozitiv	Ex II 2 (1) G Ex e q mb ib [ia Ga] [op is] IIC T4 Gb
Marcare dispozitiv	Ex II 2 (1) D Ex tb [ia Da] [op is] IIC T135°C Db


Built-ins	
Rack-uri modul	1 x MT16-2G/MSA
Ex-e terminals	2 x UT 10, 2 x UT 10 BU, 2 x UT 10-PE; Phoenix Contact
Secțiunea terminalelor	0.5...10 mm² (AWG: 20...8)
AC supply	1 x MT-PPS
Cuplor de fibră optică	2 x OC11Ex/2G.2

Receptacle plate	
Alimentare	4 x M25 (Ø 10...17 mm), plastic, negru
Fieldbus	4 x M20 x 1,5 (Ø 7...13 mm); plastic; albastru
Semnale de câmp	96 x M20 x 1,5 (Ø 7...13 mm); plastic; albastru
Breather/Drainer	1 x M20, plastic



Materialul carcasei	Oțel inoxidabil, 1.4404 (AISI 316L)
Grosime perete	1.5 mm
Suprafața carcasei	Polizat și finisat (distribuție granulație 240)
Culoarea carcasei	Oțel INOX, nelustruit
Material de etanșare	Silicon
Inspection window	yes
Mod de conectare	montare pe perete
Pin de legare la pământ	M8 x 1,5
Clasă de protecție	IP66
Umiditate relativă	≤ 93 % la 40 °C conform IEC 60068-2-78 Test Cab
Test vibrații	Conf. cu IEC 60068-2-6
Test la șocuri mecanice	Conf. cu IEC 60068-2-27
Dimensiuni	650 x 550 x 260mm

Certificări	ATEX
-------------	------

Dimensiuni



Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
BM-PS	6884044	Capac pentru portul de alimentare nefolosit.	
VSTS22	6884043	Cheie tubulară pentru presetupe, SW22	
VSTS24	6900462	Socket spanner for cable glands, SW24	
VSTS27	6884073	Cheie tubulară pentru presetupe, SW27	
ELST-M20EX	6884033	Elementul de compensare a presiunii (plastic) previne formarea condensului în carcasă.	

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SK8	6900360	Terminal ecranare pentru bare de ecranare, diametru cablu 3...8 mm, 10 buc. la pachet.	