


Cutie montabilă pentru conveyer Ford pentru conectare la IO-Link Master

1 lampă led, 1 Buton cu lumină, 1 contact senzor cu lampă
OPIL-E4-IO2-FE02



Tip	OPIL-E4-IO2-FE02
Nr. ID	100029327

Date de sistem	
Tensiune de alimentare	24 Vcc
Domeniu admisibil	18...30 Vcc
Conectare sursă de alimentare	M12
Curent de alimentare	Max. 300 mA


IO-Link	
Conectivitate IO-Link	1 x M12
Specificație IO-Link	V 1.1
Tip IO-Link port	Class A
Tip de cadru	Suportă toate
Viteză de transmisie	COM 2 / 38.4 kbps

Conformitate standard/directivă	
Compatibilitate electromagnetică (interferențe)	Conf. cu EN 61131-2:2007

Date de sistem	
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Temperatura de depozitare	-40...+85 °C
Clasă de protecție	IP54

- Carcasă robustă
- Limba etichetei: Spaniola
- 1 x lampă stare roșie
- 1 x buton de apăsare iluminat, cu lumină inel albastră
- 1 x buton tactil iluminat (alb)

M12 x 1 IO-Link



Alocare I/O la FIL20-8DXP

			Date de proces
Start Inicio Start		leșire I/O ₇	Byte.bit offset 0.7
		Intrare I/O ₆	Byte.bit offset 0.6
Reset Reiniciar Reset		leșire I/O ₅	Byte.bit offset 0.5
		Intrare I/O ₄	Byte.bit offset 0.4
Emergency off Parada de Emergencia Oprire de urgență		leșire I/O ₁	Byte.bit offset 0.1