


Distribuitoare de alimentare M12

Distribuitoare-T

RSP56PL-0.2-FSM4-RKP56PL-0.2/CS17640





- M12 Power, Male, 4-pole + FE, L-code
- M12, Male, 4-pole, A-code
- M12 Power, Female, 4-pole + FE, L-code
- Cablu alimentare tavă/expus/îngropat
- Manta TPE, neagră, 5 × 16 AWG
- Rezistent la razele solare
- Rezistență la îndoire la rece la -40 °C
- Rezistent la uleiuri
- Clase de incendiu: UL1685 FT4, CSA FT1, CSA FT4, IEC 60332-3-22

Tip	RSP56PL-0.2-FSM4-RKP56PL-0.2/CS17640
Nr. ID	100029892
Design special	CS17640 = conexiune personalizată, mâner conector tată — BK, mâner cutie cu joncțiuni — OG
Cutie cu joncțiuni I/O	Distribuitoare-T
Carcasă	Plastic, TPU, Oranj

Conector A	Tată, M12 × 1, Codat-L
Specificații design	conform IEC 61076-2-111
Număr de pini	4+FE
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, TPU, Gri
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.8 Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicli de cuplare
Grad de poluare	2

Conector B	Mamă, M12 × 1, Codat-L
Specificații design	conform IEC 61076-2-111
Număr de pini	4+FE
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	garnitură, Plastic, FKM/FPM
Cuplu de strângere	0.8 Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicli de cuplare
Grad de poluare	2



Diagramă

Conector C	Tată, M12 × 1, Codat-A
Specificații design	Conform cu IEC 61076-2-101
Număr de pini	4
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Galben
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.8 ... 1 Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 300 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3

Cablu

Număr de fire:	5
Diametru cablu	Ø 10.01mm
Manșon cablu	TPE, Negru
Diametru conductor	0.105 "
Material conductor	BC (cupru simplu)
Izolația conductorului	PVC/nilon
Secțiune miez	5 x 16 AWG [Echivalent cu 1.50 mm ²]
Aranjamentul conductorului multifilar	65 x 34AWG
Culori fire	BN, WH, BU, BK, GY

Caracteristici electrice la +20 °C

Tensiune nominală	63VDC
Curent	12A (P1,J1) /4A (P2)A

Proprietăți mecanice și chimice

Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Rezistență la îndoire la rece	-40 °C
Temperatura mediului (fixă)	-30...+90°C
Temperatura ambiantului (mobil)	-40...+90°C
Temperatura mediului pe durata instalării	-20...+90 °C

Certificare

Notă

Folosind cablul la temperaturi extreme, atunci când este expus la anumite chimicale și depășind viteza de ciclu nominală sau acționând sub raza minimă de curbura a cablului se reduce rezistența la flexare.

Notă

- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.

