

Cutie sertar pentru Ford pentru conectare la IO-Link Master


3 butoane cu lampă, 1 contact senzor cu lampă

OPIL-E4-IO4-FE01



- Carcasă robustă
- Limba etichetei: Germana
- 2 × buton de apăsare iluminat, cu lumină inel albă
- 1 × buton de apăsare iluminat, cu lumină inel albastră
- 1 × buton tactil iluminat (alb)

M12 × 1 IO-Link



Tip	OPIL-E4-IO4-FE01
Nr. ID	100040236
Date de sistem	
Tensiune de alimentare	24 Vcc
Domeniu admisibil	18...30 Vcc
Conectare sursă de alimentare	M12
Curent de alimentare	Max. 300 mA
IO-Link	
Conectivitate IO-Link	1 × M12
Specificație IO-Link	V 1.1
Tip IO-Link port	Class A
Tip de cadru	Suportă toate
Viteză de transmisie	COM 2 / 38.4 kbps
Conformitate standard/directivă	
Compatibilitate electromagnetică (interferențe)	Conf. cu EN 61131-2:2007
Date de sistem	
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Temperatura de depozitare	-40...+85 °C
Clasă de protecție	IP54

Alocare I/O la FIL20-8DXP

			Date de proces
Start Inicio Start	Start Inicio Start	leșire I/O ₇	Byte.bit offset 0.7
		Intrare I/O ₆	Byte.bit offset 0.6
Reset Reiniciar Reset	Reset Reiniciar Reset	leșire I/O ₅	Byte.bit offset 0.5
		Intrare I/O ₄	Byte.bit offset 0.4
Ausschleusen Descargar Take out	- - -	leșire I/O ₃	Byte.bit offset 0.3
		Intrare I/O ₂	Byte.bit offset 0.2
Einschleusen Cargar Put in	Freigabe Liberar Eliberare	leșire I/O ₁	Byte.bit offset 0.1
		Intrare I/O ₀	Byte.bit offset 0.0