

REM-102B8T-9D38B-H1151

Encoder rotativ absolut - Multi-tură

Linia Industrial



Caracteristici tehnice

Tip	REM-102B8T-9D38B-H1151
Nr. ID	100011372
Caracteristici generale	
Viteză max. de rotație	4000 rpm)
Acuratețe la repetiție	± 0.2 ° La 25 °C
Acuratețe absolută	± 1 ° La 25 °C
Tip de ieșire	Absolut multitură
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	10...30 Vcc
Curent fără sarcină	≤ 30 mA
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la fir întrerupt/alimentare inversă	Da
Protocol de comunicație	CANopen
Interfașă	CAN cu viteză mare în conformitate cu ISO 11898, CAN versiune basic și completă, specificație CAN 2.0 B
ID nod	1...127 mit Software konfigurierbar;Werkseinstellung: 63
Rată de transfer	10...1000 kbps configurabil din software
Caracteristici Mecanice	
Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-40...+85 °C
Protection class shaft	IP67

Caracteristici

- Clasă de protecție IP67 pe partea cu axul și carcasă
- -40...+85 °C
- Max. 4000 rpm (funcționare continuă: 2000 rpm)
- Tehnologie de colectare energie
- 10...30 Vcc
- CANopen
- Conector tată M12 x 1; 5-pini
- O singură tură, rezoluție scalabilă până la 14 biți (implicită 14 biți)
- Multitură rezoluție max. 16 biți scalabilă via rezoluție totală
- Rezoluție totală 32 biți scalabilă, implicită: 25 biți

Diagramă de conexiuni



Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	FSM-2FKM57	6622101	Distribuitor-T pentru CANopen/ DeviceNet/Alimentare, 1 x M12 conector tată, 2 x M12 conector mamă, 5-pini
	RKC5701-5M	6931034	Cablu de Bus pentru CAN (DeviceNet, - CANopen), conector mamă M12, drept, lungime cablu: 5 m, material manta: PUR, antracit; certificare cULus