


Panou operator pentru conectare la Master IO-Link 4 x buton cu lumină OPIL-E4-IO6



Tip	OPIL-E4-IO6
Nr. ID	100046892

Date de sistem	
Tensiune de alimentare	24 Vcc
Domeniu admisibil	18...30 Vcc
Conectare sursă de alimentare	M12
Curent de alimentare	Max. 150 mA


IO-Link	
Conectivitate IO-Link	1 x M12
Specificație IO-Link	V 1.1
Tip IO-Link port	Class A
Tip de cadru	Suportă toate
Viteză de transmisie	COM 2 / 38.4 kbps

Conformitate standard/directivă	
Compatibilitate electromagnetică (interferențe)	Conf. cu EN 61131-2:2007

Date de sistem	
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Temperatura de depozitare	-40...+85 °C
Clasă de protecție	IP54

- Carcasă robustă
- 1 x buton de apăsare iluminat, cu lumină inel albă
- 1 x buton de apăsare iluminat, cu lumină inel albastră
- 1 x buton de apăsare iluminat, cu lumină inel galbenă
- 1 x buton de apăsare iluminat, cu lumină inel roșie

M12 x 1 IO-Link



Alocare I/O la FIL20-8DXP

			Date de proces
Poziția 4	Lumină	Ieșire I/O ₇	Byte.bit offset 0.7
	Buton	Intrare I/O ₆	Byte.bit offset 0.6
Poziția 3	Lumină	Ieșire I/O ₅	Byte.bit offset 0.5
	Buton	Intrare I/O ₄	Byte.bit offset 0.4
Poziția 2	Lumină	Ieșire I/O ₃	Byte.bit offset 0.3
	Buton	Intrare I/O ₂	Byte.bit offset 0.2
Poziția 1	Lumină	Ieșire I/O ₁	Byte.bit offset 0.1
	Buton	Intrare I/O ₀	Byte.bit offset 0.0