



RSSW-X2X-15M
cablu PROFIBUS – Izolație exterioară PUR



Caracteristici tehnice


Tip	RSSW-X2X-15M
Nr. ID	100048881
Conector A	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-B
Număr de pini	5
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.8 ... 1 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Cablul	
Protocol de rețea	PROFIBUS-DP
Diametru cablu	Ø 6.9 mm ±0.20
Lungime cablu	15 m
Manșon cablu	PUR, Purpuriu
Ecranare	Da
Secțiune miez	2 x 0.25 mm ²
Secțiune miez	2x 0.34 mm ²
Culori fire	RD, BK, WH, BU
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Tensiune de test	3000 V
Curent	4 A
Rezistență în c.c. (buclă)	120 Ω/km

Caracteristici




- Material izolație exterioară: PUR
- Culoare izolație exterioară: violet
- Ecranare: folie din aluminiu suprapusă, fir din cupru cositorit
- Diametru manta exterioară cablu: 6,9 mm
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Cablu fără halogen
- În conformitate cu RoHS
- Capăt deschis
- Conector tată M12, drept, invers codat
- Lungime cablu: 15 m

Secțiune cablu



Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	$\geq 5 \times \varnothing$
Raza de curbare (utilizare mobilă)	$\geq 10 \times \varnothing$
Cicluri de îndoire	≥ 2.5 milion
Temperatura mediului (fixă)	-50...+80 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-50...+80 °C
Alte caracteristici	
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Da
Fără halogeni	Da

Schema de conexiuni

