


BCE10-P30SR-VP6X2

Senzor capacitiv – Cu potențiomtru




Caracteristici tehnice

Tip	BCE10-P30SR-VP6X2
Nr. ID	100026664
Distanță de comutare nominală (îngropat)	10 mm
Distanță de comutare nominală (neîngropat)	15 mm
Distanță sigură de operare	≤ (0.72 × Sn) mm
Histerezis	1...20 %
Precizie de repetabilitate	≤ 5 % din capătul de scală
Temperatura mediului	-10...+60 °C
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	30 Vcc
Riplu U _{ss}	≤ 10 % U _{Bmax}
Curent nominal de alimentare în c.c. I _e	≤ 100 mA
Curent fără sarcină	≤ 15 mA
Curent rezidual	≤ 0.1 mA
Frecvență de comutație	0.05 kHz
Frecvența oscilație	Conform EN 60947-5-2, 8.2.6.2 Tabel 9: 0.1...2.0 MHz
Tensiunea de test de izolație	0.5 kV
Funcție de ieșire	4-fire, Contact complementar, PNP
Protecție la scurtcircuit	Da/Ciclic
Cădere de tensiune la I _e	≤ 1.8 V
Protecție la fir întrerupt/alimentare inversă	Da/Complet
Teste/Certificări	
Certificări	UL
Număr de înregistrare UL	E210608

Caracteristici

- M30 × 1,5 cu cilindru filetat
- Plastic, ABS
- Reglaj fin cu potențiomtru
- cc 4-fire, 10...30 Vcc
- Contact complementar, ieșire PNP
- Cutie borne

Diagramă de conexiuni




Principiu de funcționare

Senzorii de proximitate capacitivi sunt destinați detecției fără contact și fără uzură a obiectelor metalice electroconductoare și non-conductoare.

Accesorii

MAP-M30


6950013



adaptor pentru montare; material: Polipropilenă; este posibilă înlocuirea senzorului fără a goli containerul (adaptorul rămâne în container în timpul înlocuirii senzorului)

BST-30B

6947216



Colier de montare pentru senzori cilindrici filetați, cu opritor; material: PA6