


Accesorii

Bucșă de strângere

Pentru senzori de temperatură

CF-M-6.35-N1/2-A4



- Bucșe de strângere pentru montarea directă a senzorilor de temperatură
- Bucșă de strângere din metal
- Pentru senzor cu diametru 6,35 mm
- Conectare la proces N1/2", filet exterior

Descriere generală


Bucșele de strângere sunt destinate montării directe a senzorilor. Astfel, senzorul poate fi introdus la adâncimi variabile. Când se utilizează bucșe de strângere, sonda intră în contact direct cu mediul, modificările de temperatură putând fi astfel înregistrate imediat.

Tip	CF-M-6.35-N1/2-A4
Nr. ID	100027548

Domeniu de temperatură

Caracteristici Mecanice	
Materialul carcasei	Oțel inoxidabil, 1.4404 (AISI 316L)
Material de etanșare	oel INOX
Conectare la proces	1/2" NPT filet exterior
Rezistența la presiune	100 bar
Cuplul maxim de strângere a piuliței carcasei	100 Nm

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
CF-M-6.35-G1/2-A4	100027547	Bucșă de strângere pentru montarea directă a senzorilor de temperatură; diametrul senzorului 6,35 mm; conectare la proces G1/2" filet exterior	
CF-M-6.35-N1/2-A4	100027548	Bucșă de strângere pentru montarea directă a senzorilor de temperatură; diametrul senzorului 6,35 mm; conectare la proces N1/2" filet exterior	