


Seria TX100 HMI în carcasă din oțel de la Rittal IP66

Ecran de 10" cu Runtime TX VisuPro



MIMICBOX-10"-001



Tip	MIMICBOX-10"-001
Nr. ID	100029045
Afișaj/Touch	
Afișaj	TFT color
Ecran tactil	rezistiv, Folie frontală
Active screen area	10.1"
Rezoluție (pixeli)	1024 x 600 pixeli WVGA
Format	16:9
Intensitate luminoasă	200 cd/m ² tip.
Intensitate reglabilă	Da
Controller	
Procesor	ARM Cortex A8, 1 GHz
Memorie	4 GB Flash
Memorie RAM	512 MB
Ethernet	
Ethernet	1 x 10/100 Mbit
USB	1 x port gazdă
Alimentare	
Valoare nominală	24 Vcc, max. 0,38 A
Domeniul admisibil de tensiuni	10...32 Vcc
Caracteristici generale	
Condiții ale mediului de operare	0...50 °C, 5...85 % umiditate relativă, fără condensare
Condiții de depozitare	-20...70 °C, 5...85 % umiditate relativă, fără condensare
Clasă de protecție	IP66
Dimensiuni	
Front (W x H x D)	300 x 380 x 155 mm
Masă	aprox. 8 kg

- Carcasă din oțel de la Rittal, acoperit cu grund/acoperit cu pulberi
- Placă de montare galvanizată
- Profil cheie: 7 mm2
- 10" HMI cu Runtime TXVisuPro
- Lumină spate cu leduri
- Rezoluție 1024 x 600 pixeli
- Culori 64K
- Ecran tactil rezistent
- 1 x M12, codat-L
- 1 x M12 x 1 port Ethernet
- 1 x port gazdă USB

Conectare și alocarea pinilor

	Sursă de alimentare Conector tată, M12, 5-pini, codat L	Alocare pini  1 = 24 VDC (V1) 2 = n.c. 3 = GND (V1) 4 = n.c. 5 = FE
	Porturi Ethernet Conector mamă M12, 4-pini, codat-D Cablul Ethernet (exemplu): RSSD-RSSD-4414-2M (nr. ID 6441405)	Alocare pini  1 = TX + 2 = RX + 3 = TX - 4 = RX - flange = FE P1, P2