


DW500-70-PA-H1441
Fir desfășurător



Caracteristici tehnice

Tip	DW500-70-PA-H1441
Nr. ID	1544536
Caracteristici generale	
Domeniul de măsură	500 mm
Deviație de liniaritate	≤ 0.1 %
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	0...30 Vcc
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la fir întrerupt/alimentare inversă	Da
Funcție de ieșire	4-pini, Potențiomtru
Caracteristici Mecanice	
Design	Fir desfășurător
Materialul carcasei	Aluminiu anodizat cu titan
Forță de extensie minimă	3.4 N
Forță de extensie maximă	4 N
Viteză de extensie maximă	8 m/s
Accelerația max. tragere	200 m/s ²
Material fir	Oțel inoxidabil
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-20...+85 °C
Clasă de protecție	IP65

Semnal	+ U_B	Culisor	Gnd	-	-	-	-	-	-
Configurație 1 pini	1	2	3	4	-	-	-	-	-

Caracteristici

- Domeniu de măsurare până la 500 mm
- Conector M12
- Clasă de protecție: IP65 (Encoder)
- Ieșire potențiomtru 1 k Ohm
- Tensiune de alimentare max. 30 Vcc

Diagramă de conexiuni

1	U_B	+
2	out	
3	GND	
4	n.c.	

Accesorii

RDR-1

1544753

Rolă desfășurătoare pentru senzori
cu fir desfășurător din aluminiu

