


CABLE452B-100M
cablu PROFIBUS – Cablu de conectare




Caracteristici tehnice

Tip	CABLE452B-100M
Nr. ID	100036233
Cablu	
Protocol de rețea	PROFIBUS-DP
Diametru cablu	Ø 8.1 mm
Lungime cablu	100 m
Manșon cablu	PVC, Albastru
Ecranare	Folie din aluminiu, fir din cupru cositorit
Izolația conductorului	PE
Secțiune miez	2 x 0.34 mm²
Culori fire	GN, RD
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	300 V
Curent	4 A
Rezistență în c.c. (bucă)	110 Ω/km
Nom. impedanță	150 Ω (3...20 MHz)
Nom. capacitate	30 pF/m
nom. Inductanță	nom. 0.9 mH/km
Atenuare	40 dB/km la 16.0 MHz
Proprietăți mecanice și chimice	
Forță max. de întindere (statică)	≤ 80 N/mm²
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 8 x Ø
Temperatura mediului (fixă)	-40...+70 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-5...+50 °C
Alte caracteristici	
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Nu

Caracteristici

- Cablu PROFIBUS: AWG 22/1
- Material izolație exterioară: PVC, culoare: albastru
- Diametru manta exterioară cablu: 8,1 mm
- Rezistent la uleiuri
- Rezistent la UV
- Capăt deschis
- un capăt liber
- Lungime cablu: 100 m

Secțiune cablu



Caracteristici tehnice

Fără halogeni	Nu
Rezistență la UV	Conform UL 1581, secțiunea 1200
Rezistent la uleiuri	Da
Ignifug	Conform IEC 60332-3