


Switch Ethernet fără management

Porturi 8 × 100-Mbit


TNIC-UX-8FE



Tip	TNIC-UX-8FE
Nr. ID	100049176
Date de sistem	
Tensiune de alimentare	24 Vcc
Domeniu admisibil	6...36 Vcc
Conectare sursă de alimentare	Panglică terminal cu șuruburi, detașabilă
Curent de alimentare	La 24 Vcc: min. 20 mA; max. 60 mA
Izolare electrică	Izolare galvanică alimentare, carcasă EthernetRezistent la tensiuni de până la 0.75 kVcc
Date de sistem	
Transmission rate Ethernet	10/100 Mbps
Connection technology Ethernet	8 × RJ45
Transmitere directă cadru	store and forward
Interfață comutator	
Porturi 10/100-Mbit	8
Compatibilitate 802.3q	Da
Compatibilitate 802.3u	Da
Compatibilitate 802.3x	Da
Auto-crossing (802.3)	Da
Autonegociere (802.3)	Da
Autopolaritate (802.3)	Da
Control debit (802.3X)	Da
Cadre jumbo	Nu
Multicast	Da
Cozi multiple per port	Da, max. 4
Conformitate standard/directivă	
Aprobări și certificări	CE UKCArezistență la UV conform DIN EN ISO 4892-2A (2013)
Certificat UL	cULus LISTED 21 W2, incl. Tip 1 IND.CONT.EQ.

- 8 × RJ45, 100-Mbps Ethernet
- Carcasă de aluminiu
- Grad de protecție IP30
- 3-pini, conectabil cu □urub
- Alimentare, Ethernet, carcasă izolată galvanic

Date de sistem	
Dimensiuni (l x L x h)	17.5 x 66 x 140 mm
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Temperatura de depozitare	-40...+85 °C
Umiditate relativă	0...95 %, fără condens
Altitudine	Max. 2000 m
Clasă de protecție	IP30
MTTF	260 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
material carcasă	Aluminiu anodizat, oțel inoxidabil
Fără halogeni	Da
Montare	Șină DIN 35-mm

	Notă 1 PWR: Alimentare led 2 L/A: Led 10/100 Mbps 3 XF1–XF8: Interfață Ethernet 4 XD: alimentare 5 suporturi pentru montare pe șină DIN	Sursă de alimentare — <table><tr><td></td><td>1 2 3</td><td>1 = 24 VDC 2 = 0 V 3 = FE</td></tr></table>		1 2 3	1 = 24 VDC 2 = 0 V 3 = FE
	1 2 3	1 = 24 VDC 2 = 0 V 3 = FE			