


Switch Ethernet fără management

Porturi 5 × 1000 Mbit

TNIC-UX-5GE



- 5 × RJ45, 1-Gbps Ethernet
- Carcasă de aluminiu
- Grad de protecție IP30
- 3-pini, conectabil cu urub
- Alimentare, Ethernet, carcasă izolată galvanic

Tip	TNIC-UX-5GE
Nr. ID	100049178


Date de sistem	
Tensiune de alimentare	24 Vcc
Domeniu admisibil	9...36 Vcc 12...28 Vca
Conectare sursă de alimentare	Panglică terminal cu șuruburi, detașabilă
Curent de alimentare	La 24 Vcc: min. 60 mA; max. 130La 24 Vca: min. 120 mA; max. 260 mA
Izolare electrică	Izolare galvanică alimentare, carcasă EthernetRezistent la tensiuni de până la 2.25 kVcc

Date de sistem	
????Transmission rate Ethernet	10/100/1000 Mbps
????Connection technology Ethernet	5 × RJ45
Transmitere directă cadru	store and forward

Interfață comutator	
Porturi 10/100/1.000-Mbit	5
Compatibilitate 802.3ab	Da
Compatibilitate 802.3q	Da
Compatibilitate 802.3u	Da
Compatibilitate 802.3x	Da
Auto-crossing (802.3)	Da
Autonegociere (802.3)	Da
Autopolaritate (802.3)	Da
Control debit (802.3X)	Da
Cadre jumbo	Da, până la 9216 de bytes
Multicast	Da
Cozi multiple per port	Da, max. 8

Conformitate standard/directivă	
Aprobări și certificări	CE i UKCArezistență la UV conform DIN EN ISO 4892-2A (2013)
Certificat UL	cULus LISTED 21 W2, incl. Tip 1 IND.CONT.EQ.

Date de sistem	
Dimensiuni (l x L x h)	22.5 x 77.4 x 103 mm
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Temperatura de depozitare	-40...+85 °C
Umiditate relativă	0...95 %, fără condens
Altitudine	Max. 2000 m
Clasă de protecție	IP30
MTTF	208 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
material carcasă	Aluminiu anodizat, oțel inoxidabil
Fără halogeni	Da
Montare	Șină DIN 35-mm



Notă
1 PWR (P): Alimentare led PWR (P): Alimentare led
2 L/A (F): Led 10/100 Mbps L/A: Led 10/100 Mbps
3 L/A (G): Led 1000 Mbps
4 XF1–XF5: Interfață Ethernet
5 XD: alimentare
6 suporturi pentru montare pe șină DIN

Sursă de alimentare

—

1	1 = 24 VDC
2	2 = 0 V
3	3 = FE