

DW2000-110-7E-H1441
Fir desfășurător



Caracteristici tehnice

Tip	DW2000-110-7E-H1441
Nr. ID	1544543
Remarci referitoare la produs	Descriere Turck modificată: anterior DW...-H1141
Caracteristici generale	
Domeniul de măsură	2000 mm
Deviație de liniaritate	≤ 0.1 %
Tip de ieșire	Analogic
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	12...30 Vcc
Protecție la fir întrerupt/alimentare inversă	Da
Funcție de ieșire	4-pini, ieșire analogică
Ieșire în curent	4...20 mA
Caracteristici Mecanice	
Design	Fir desfășurător
Materialul carcasei	Aluminiu anodizat cu titan
Forță de extensie minimă	6.4 N
Forță de extensie maximă	7.8 N
Viteză de extensie maximă	10 m/s
Accelerația max. trager	140 m/s ²
Material fir	Oțel inoxidabil
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-20...+60 °C
Clasă de protecție	IP65

Caracteristici

- Domeniu de măsurare până la 2.000mm
- Conector M12
- Clasă de protecție: IP65 (Encoder)
- Ieșire analogică, 4...20 mA
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc

Diagramă de conexiuni



Semnal	+U _B	-	leșire analogică	-	-	-	-	-	-
Configurație pini	1	2	3	4	-	-	-	-	-

Accesorii

RDR-1

1544753

Rolă desfășurătoare pentru senzori
cu fir desfășurător din aluminiu

