


Accesorii pentru montare

Cablu de extensie pentru temperatură înaltă

Pentru senzor inductiv până la 250 °C

HTC1102 10M



Tip	HTC1102 10M
Nr. ID	1602407
Tip cablu	Ø 3.8 mm, PTFE, FEP, 10 m Tub de protecție din aluminiu Ø 8 mm pentru protecția cablului
Secțiune conductor	3 x 0.34 mm ²
Conductor multifilar	19x0.16mm
Temperatura mediului	0...+250 °C
Clasă de protecție	IP50

- Cablu FEP 10 m, 3 x 0.34 mm², ecranat
- Manșon de cablu Al, Ø 8 mm
- Temperaturi până la +250 °C
- Funcționează numai cu procesor de semnal EM30-AP6X2-H1141/S1102
- Conectare la senzori inductivi până la +250 °C

Schemă de conexiuni

1	BN	1
2	BK	2
3	BU	3
±	Sh	4

Descriere generală

Senzorii inductivi trebuie utilizați împreună cu un procesor de semnal. La setarea distanței de comutare la temperatura camerei, trebuie luată în considerare variația distanței de sesizare cu temperatura. Sunt disponibile versiuni speciale pentru temperaturi ambiante extreme între -40 °C și +250 °C.