


LEDRA70XD5-XM

Sisteme de inspecție – Zonă luminoasă




Caracteristici tehnice

Tip	LEDRA70XD5-XM
Nr. ID	3015729
Semnal și afișaj date	
Scop	Procesare de imagine
Funcție	Zonă luminoasă
Tipul de lumină	Roșu
Lungime de undă	620...630 nm
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Caracteristici culoare 1	Roșu
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	24 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 350 mA
Curent max. consumat pe culoare	500 mA
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular
Dimensiuni	76.2 x 76.2 x 29.2 mm
Materialul carcasei	Metal, Oțel cu concentrație scăzută de carbon
Window material	Plastic, Difuz
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M8 x 1, 0.3 m, PVC
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP50
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat

Caracteristici

- Mare intensitate
- Clasă de protecție: IP50
- Culoare: roșu
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Pigtail M8x1, 0,3m

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Zonele luminoase sunt perfect potrivite pentru iluminarea uniformă a unei arii determinate.