


TGRM8MM

capăt de detec#ie – sticlă



Caracteristici


- Pentru măsurătorile de nivel cu fibre optice cu bifurcație din plastic de tip BT2..SM8 sau BAT2..UM8
- Carcasă din oțel inoxidabil cu filet interior M8
- Senzor din sticlă de cuarț

Caracteristici tehnice




Tip	TGRM8MM
Nr. ID	3023561
Date optice	
Funcție	sondă de măsurare pentru fibre optice
Tip fibră optică	Geam
Caracteristici Mecanice	
Design	Cilindru nefiletat, TGRM8MM
Dimensiuni	Ø 9.5 x 113 mm
Materialul carcasei	Geam Oțel inoxidabil
Cicluri de îndoire	0
Temperatura mediului	-140...+249 °C
Clasă de protecție	IP67

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID
	BAT23SM8	3023160



Fibră de sticlă, mod de sesizare:
Senzor mod difuz, cablu din oțel
inoxidabil; pentru temperaturi ambiante
de -140 °C...+250 °C. lungime: 914 mm

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
 mm [inch]	BAT26SM8	3073127	Fibră de sticlă, mod de sesizare: Senzor mod difuz, cablu din oțel inoxidabil; pentru temperaturi ambiante de -140 °C...+250 °C, lungime 1829 mm
 mm [inch]	BT23SM8	3017277	Fibră de sticlă, mod de sesizare: Senzor mod difuz, bucsă filetată (alamă) M8 x 1.25, diametru fascicul 3,2 mm, manșon flexibil din oțel inoxidabil, temperatura ambientului -140 °C ... +250 °C, lungime: 914 mm
 mm [inch]	BT26SM8	3020009	Fibră de sticlă, mod de sesizare: Senzor mod difuz, bucsă filetată (alamă) M8 x 1.25, diametru fascicul 3,2 mm, manșon flexibil din oțel inoxidabil, temperatura ambientului -140 °C ... +250 °C, lungime: 1829 mm