


fibră din plastic

fibră bifurcată

PBPMBSB36U



- Funcționare: mod difuz / în opoziție
- Manșon din polietilenă, flexibil
- Temperatura de funcționare: -30...+70 °C
- Cablu, drept, configurabil
- miniatură
- emisie laterală????
- cu posibilitate de îndoire 2.1 mm

Principiu de funcționare

Senzorii cu fibre optice din sticlă sau plastic sunt alegerea optimă pentru aplicații la temperaturi ridicate sau în spațiu limitat. Acestea transferă lumina de la senzor la obiectul aflat la distanță. Fibrele individuale sunt utilizate pentru detecție în opoziție, în timp ce fibrele optice bifurcate sunt destinate utilizării în mod difuz.

Tip	PBPMBSB36U
Nr. ID	3038711
Date optice	
Funcție	senzor cu mod difuz
????????Tip fibră optică	Plastic
Caracteristici Mecanice	
Materialul carcasei	Plastic, PE, Negru
Material izolație exterioră	Polietilenă
Material izolație exterioră	plastic, PE
Materialul vârfului fibrei optice	Oțel inoxidabil
Cicluri de îndoire	10000
Rază de îndoire	Ø 20 mm
Temperatura mediului	-30...+70 °C