


BC10-S30-RDZ3X-B3131

Senzor capacitiv




Caracteristici tehnice

Tip	BC10-S30-RDZ3X-B3131
Nr. ID	2310820
Distanță de comutare nominală (îngropat)	10 mm
Distanță de comutare nominală (neîngropat)	15 mm
Distanță sigură de operare	≤ (0.72 × Sn) mm
Histerezis	2...20 %
Derivă de temperatură	Tipic 20 %
Precizie de repetabilitate	≤ 2 % din capătul de scală
Temperatura mediului	-25...+70 °C
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	20...250 Vca
Tensiune de alimentare U _B	20...320 Vcc
Curent nominal în c.a.	≤ 200 mA
Curent nominal de alimentare în c.c. I _B	≤ 200 mA
Frecvență	≥ 50...≤ 60 Hz
Curent minim în stare de conducție	≥ 3 mA
Curent rezidual	≤ 1.7 mA
Frecvență de comutație	0.02 kHz
Frecvența oscilație	Conform EN 60947-5-2, 8.2.6.2 Tabel 9: 0.1...2.0 MHz
Tensiunea de test de izolație	1.5 kV
Funcție de ieșire	2-fire, 2-fire
Cădere de tensiune la I _B	≤ 7 V
Teste/Certificări	
Caracteristici Mecanice	
Design	Cilindru filetat, M30 x 1.5

Caracteristici

- M30 × 1,5 cu cilindru filetat
- Plastic, PA12-GF30
- Reglaj fin cu potențiomtru
- 2 fire c.a., 20...250 Vca
- cc 2-fire, 20...320 Vcc
- Conector, 1/2"



Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Senzorii de proximitate capacitivi sunt destinați detecției fără contact și fără uzură a obiectelor metalice electroconductoare și non-conductoare.

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	KB 3T-2	U2411-0	Cablu de conectare, conector mamă 1/2", drept, 2-pini + PE, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, galben; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com
	WKB 3T-2	U2222-06	Cablu de conectare, conector mamă 1/2", cu cot, 2-pini + PE, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, galben; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com