


BC10-S30-VP4X
Senzor capacitiv




Caracteristici tehnice

Tip	BC10-S30-VP4X
Nr. ID	2506110
Distanță de comutare nominală (îngropat)	10 mm
Distanță de comutare nominală (neîngropat)	15 mm
Distanță sigură de operare	$\leq (0.72 \times S_n)$ mm
Histerezis	1...20 %
Derivă de temperatură	Tipic 20 %
Precizie de repetabilitate	≤ 2 % din capătul de scală
Temperatura mediului	-25...+70 °C
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	65 Vcc
Riplu U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
Curent nominal de alimentare în c.c. I_o	≤ 200 mA
Curent fără sarcină	≤ 15 mA
Curent rezidual	≤ 0.1 mA
Frecvență de comutație	0.1 kHz
Frecvența oscilație	Conform EN 60947-5-2, 8.2.6.2 Tabel 9: 0.1...2.0 MHz
Tensiunea de test de izolație	0.5 kV
Funcție de ieșire	4-fire, Contact complementar, PNP
Protecție la scurtcircuit	Da/Ciclic
Cădere de tensiune la I_o	≤ 1.8 V
Protecție la fir întrerupt/alimentare inversă	Da/Complet
Teste/Certificări	
Certificări	UL
Număr de înregistrare UL	E210608

Caracteristici

- M30 × 1,5 cu cilindru filetat
- Plastic, PA12-GF30
- Reglaj fin cu potențiomtru
- cc 4-fire, 10...65 Vcc
- Contact complementar, ieșire PNP
- Conexiune cu cablu

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare


Senzorii de proximitate capacitivi sunt destinați detecției fără contact și fără uzură a obiectelor metalice electroconductoare și non-conductoare.

Caracteristici tehnice

Caracteristici Mecanice	
Design	Cilindru filetat, M30 x 1.5
Dimensiuni	62.5 mm
Materialul carcasei	Plastic, PA12-GF30, PEI
Materialul feței active	PA12-GF30, galben
Presiunea admisibilă la partea frontală	≤ 3 bar
Cuplul maxim de strângere a piuliței carcasei	5 Nm
Conexiune electrică	Cabluri
Tip cablu	Ø 5.2 mm, LifYY, PVC, 2 m
Secțiune conductor	4 x 0.34 mm²
Rezistență la vibrații	55 Hz (1 mm)
Rezistență la șoc	30 g (11 ms)
Clasă de protecție	IP67
MTTF	1080 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Indicare stare	LED, Galben

Instrucțiuni de montare

Caracteristicile produsului

The image contains two technical drawings of a sensor component. The top drawing is a side view showing two L-shaped brackets, one in front of the other, with a dimension line labeled 'G' indicating the distance between their vertical faces. The bottom drawing is a front view of the same component, showing two circular active zones (highlighted in yellow) on a rectangular plate. Dimension lines indicate 'D' as the distance between the centers of the zones, 'S' as the distance from the center of a zone to the right edge of the plate, and 'W' as the total width of the plate.

Distanța D 60 mm

Distanța W 30 mm

Distanța S 45 mm

Distanța G 60 mm

Diametrul zonei
active B Ø 30 mm


Distanțele minime date au fost verificate respectând distanța standard de comutație. Aceste specificații din fișa tehnică nu mai sunt valabile dacă se modifică sensibilitatea senzorului de la potențiometru.

Accesorii

MAP-M30

6950013

adaptor pentru montare; material:
Polipropilenă; este posibilă înlocuirea
senzorului fără a goli containerul
(adaptorul rămâne în container în
timpul înlocuirii senzorului)



BST-30B

6947216

Colier de montare pentru senzori
cilindrici filetați, cu opritor; material:
PA6

