

PBT26UM6M.1


fibră din plastic – fibră bifurcată

Caracteristici

- Funcționare: mod difuz / în opoziție
- Manșon din polietilenă, flexibil
- Temperatura de funcționare: -30...+70 °C
- Cablu, drept, configurabil
- Manșon terminal pentru senzor Filet
- Diametru miez fibră optică 0,5 mm
- Lungime totală fibră optică: ± 1829 mm

Principiu de funcționare

Senzorii cu fibre optice din sticlă sau plastic sunt alegerea optimă pentru aplicații la temperaturi ridicate sau în spațiu limitat. Acestea transferă lumina de la senzor la obiectul aflat la distanță. Fibrele individuale sunt utilizate pentru detecție în opoziție, în timp ce fibrele optice bifurcate sunt destinate utilizării în mod difuz.



Caracteristici tehnice

Tip	PBT26UM6M.1
Nr. ID	3065942
Date optice	
Funcție	senzor cu mod difuz
???????Tip fibră optică	Plastic
Caracteristici Mecanice	
Design	Cilindru filetat
Dimensiuni	1828 mm
Materialul carcasei	Plastic, PE, Negru
Material izolație exterioară	Polietilenă
Material izolație exterioară	plastic, PE
Diametrul fascicolului	0.5 mm
Materialul vârfului fibrei optice	Alamă nichelată
Cicluri de îndoire	10000
Rază de îndoire	Ø 10 mm
Temperatura mediului	-30...+70 °C
Maximum de temperatură capăt	70 °C
Clasă de protecție	IP67