


BC8-Q10-RN6X2-0.15-SSFP3/S90

Senzor capacitiv





Caracteristici tehnice

Tip	BC8-Q10-RN6X2-0.15-SSFP3/S90
Nr. ID	2620113
Distanță de comutare nominală (îngropat)	8 mm
Distanță de comutare nominală (neîngropat)	8 mm
Distanță sigură de operare	$\leq (0.72 \times S_n)$ mm
Histerezis	1...20 %
Derivă de temperatură	Tipic 20 %
Precizie de repetabilitate	≤ 2 % din capătul de scală
Temperatura mediului	-25...+70 °C
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	30 Vcc
Riplu U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
Curent nominal de alimentare în c.c. I_e	≤ 200 mA
Curent fără sarcină	≤ 15 mA
Curent rezidual	≤ 0.1 mA
Frecvență de comutație	0.1 kHz
Frecvența oscilație	Conform EN 60947-5-2, 8.2.6.2 Tabel 9: 0.1...2.0 MHz
Tensiunea de test de izolație	0.5 kV
Funcție de ieșire	3-fire, Contact NC, NPN
Protecție la scurtcircuit	Da/Ciclic
Cădere de tensiune la I_e	≤ 1.8 V
Protecție la fir întrerupt/alimentare inversă	Da/Complet
Teste/Certificări	
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, Q10

Caracteristici

- Dreptunghiular, înălțime 10.8mm
- Fața activă deasupra
- Plastic, PBT-GF30-V0
- Setări fixe
- cc 3-fire, 10...30 Vcc
- Contact NC, ieșire NPN
- Conector M8 x 1

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Senzorii de proximitate capacitivi sunt destinați detecției fără contact și fără uzură a obiectelor metalice electroconductoare și non-conductoare.

Caracteristici tehnice

Dimensiuni	42 x 25 x 10.8 mm
Materialul carcasei	Plastic, PBT-GF30-V0
Materialul feței active	PBT-GF30-V0
Conexiune electrică	Conectori, M8 × 1
Tip cablu	Ø 3 mm, Lif9Y-11Y, PUR, 0.15 m
Secțiune conductor	3 x 0.14 mm²
Rezistență la vibrații	55 Hz (1 mm)
Rezistență la șoc	30 g (11 ms)
Clasă de protecție	IP67
MTTF	1080 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	LED, Galben