

LEDIA70SSD5-XQ

Sisteme de inspecție – Zonă luminoasă




Caracteristici tehnice

Tip	LEDIA70SSD5-XQ
Nr. ID	3016234
Semnal și afișaj date	
Scop	Procesare de imagine
Funcție	Zonă luminoasă
Tipul de lumină	IR
Lungime de undă	850...940 nm
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _b	24 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _b	≤ 350 mA
Curent max. consumat pe culoare	500 mA
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular
Dimensiuni	102 x 91 x 28.2 mm
Materialul carcasei	Metal, Oțel inoxidabil
Window material	Plastic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP68
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat

Caracteristici

- Carcasă din oțel inoxidabil etanșă
- Clasă de protecție: IP68
- Culoare: infraroșu
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Conector tată M12 x 1
- Fereastră din plastic, opacă

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Zonele luminoase sunt perfect potrivite pentru iluminarea uniformă a unei arii determinate.