


D10BFP


Senzor fotoelectric – Senzor fotoelectric pentru fibre din plastic



Caracteristici

- Cablu 2 m
- Afişaj cu led, 8-segmente
- Timp de reacție ajustabil
- Funcționare lumină/întineric
- programare cu teach
- lumină roșu vizibil
- tensiune de alimentare 10...30 Vcc
- întârziere 30 ms selectabilă

Diagramă de conexiuni



Caracteristici tehnice

Tip	D10BFP
Nr. ID	3072613
Date optice	
Funcție	Senzor cu fibră optică
Mod de operare	Fibră de plastic
???????Tip fibră optică	plastic
Tipul de lumină	Roșu
Lungime de undă	660 nm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare	10...30 Vcc
Ripul rezidual	< 10 % U _{ss}
Curent fără sarcină	≤ 45 mA
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la alimentare inversă	Da
Funcție de ieșire	Contact NO, PNP/NPN
Frecvență de comutație	2.5 kHz
Timp de întârziere la alimentare	≤ 200 ms
Timp de răspuns caracteristic	< 0.2 ms
Opțiuni de setare	Buton Învățare la distanță
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, D10B
Dimensiuni	68.1 x 10.5 x 35.9 mm
Materialul carcasei	Plastic, Material termoplastic, Negru
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	6

Principiu de funcționare

Senzorii cu fibre optice din sticlă sau plastic sunt alegerea optimă pentru aplicații cu temperaturi ridicate sau cu spațiu limitat. Fibrele optice transferă lumina de la senzor la obiectul aflat la distanță. Fibrele optice individuale sunt utilizate pentru detecție în opoziție, în timp ce fibrele optice bifurcate sunt destinate utilizării în mod difuz.

Caracteristici tehnice


Secțiune conductor	0.34 mm ²
Temperatura mediului	-20...+55 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP50
Caracteristici speciale	păstrare/suspendare
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	LED, Galben
Excess gain indication	Bargraf, roșu
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cURus

Accesorii


SMBR55F01	3067104	SMBR55FRA	3058809
Panou de montare, PBT, negru, pentru seria R55F, montare pe perete		Suport de montare, oțel inoxidabil 19-ga., pentru seriile D10, DF-G1 și R55F, montare pe perete lateral	
DIN-35-70	3026604	DIN-35-105	3030470
Șină DIN, lățime 35 mm, lungime 70 mm		DIN rail, width 35 mm, length 105 mm	
DIN-35-140	3026605		
Șină DIN, lățime 35 mm, lungime 140 mm			

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	PIT46U	3026034	Senzor pentru fibră optică din plastic, mod de operare: Mod opus, manșon filetat M3 x 0,5 mm, fir preasamblat fără capăt terminal, teacă din polietilenă, temperatura ambiantului -30 °C...+70 °C



Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	PBT46U	3025967	



Senzor pentru fibră optică din plastic, mod de operare: Mod difuz, manșon filetat M3 x 0.75 mm, fir preasamblat fără capăt terminal, teacă din polietilenă, temperatura ambientului -30 °C...+70 °C