

fibră din plastic

Conductor unic - Cablu optic cu manta din fibre de plastic

PIAT46UHFMTA

Tip	PIAT46UHFMTA
Nr. ID	3073279

Date optice	
Funcție	senzor pentru mod opoziție (emițător/receptor)
????????Tip fibră optică	Plastic

Caracteristici Mecanice	
Design	Circular
Materialul carcasei	Plastic, PE, Negru
Material izolație exterioară	Polietilenă
Material izolație exterioară	plastic, PE
Materialul vârfului fibrei optice	Oțel inoxidabil
Cicluri de îndoire	1000
Rază de îndoire	Ø 2 mm
Temperatura mediului	-30...+70 °C
Maximum de temperatură capăt	70 °C



- Funcționare: mod în opoziție
- 2 buc. incluse la livrare
- Manșon din polietilenă, flexibil
- Temperatura de funcționare: -30...+70 °C
- Cablu DURA-BEND, ultra flexibil, multifilar, configurabil la comandă
- Manșon terminal pentru senzor, unghiular (90°), cu filet

Principiu de funcționare

Senzorii cu fibre optice din sticlă sau plastic sunt alegerea optimă pentru aplicații la temperaturi ridicate sau în spațiu limitat. Acestea transferă lumina de la senzor la obiectul aflat la distanță. Fibrele individuale sunt utilizate pentru detecție în opoziție, în timp ce fibrele optice bifurcate sunt destinate utilizării în mod difuz.