


TGR3/8MPFMQ
capăt de detec#ie – fibră din plastic



Caracteristici

- Pentru măsurătorile cu fibre optice cu bifurcație din plastic de tip PBT46U și PBT26UM6M.1
- Carcasă din polipropilenă cu filet exterior 3/8-32
- Senzor din sticlă de cuarț
- Temperatura mediului -30 °C...+70 °C

Caracteristici tehnice

Tip	TGR3/8MPFMQ
Nr. ID	3023268
Date optice	
Funcție	sondă de măsurare pentru fibre optice
???????Tip fibră optică	plastic
Caracteristici Mecanice	
Design	Cilindru filetat, TGR3
Dimensiuni	Ø 15.7 x 34.6 mm
Materialul carcasei	Plastic
Materialul manșonului	plastic
Cicluri de îndoire	0
Temperatura mediului	-30...+70 °C
Clasă de protecție	IP67

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	PBT26UM6M.1	3065942	Senzor fibră optică din plastic, mod de operare: Senzor mod difuz, manșon filetat M6, fir preasamblat fără capăt terminal, manșon din polietilenă, temperatura ambiantului -30 °C...+70 °C 1829 mm, diametru interior: 0,5 mm
	PBT46UM6M.1	3077833	Senzor fibră optică din plastic, mod de operare: Mod difuz, manșon filetat M6, fir preasamblat fără capăt terminal, manșon din polietilenă, temperatura ambiantului -30 °C...+70 °C 1829 mm, diametru interior: 1 mm