


Zonă luminoasă led În carcasa de metal WLC90WL30R



Tip	WLC90WL30R
Nr. ID	3086532

Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Zonă luminoasă
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	6000...+7100K
Luminous flux lumen	700 lm
Aperture angle degree	30 °
Unghi fascicul	30°
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Două etape
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 700 lm
Caracteristici speciale	Rezistent la agenți chimici Spălare Rezistent la agenți chimici


Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _s	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _s	≤ 850 mA
Input power	10.2 W

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Rectangular, WLC90
Materialul carcasei	Metal, AL
Window material	Polycarbonat, Clar
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Temperatura de depozitare	-40...+70 °C
Clasă de protecție	IP67 IP68 IP68

Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL

- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: Polycarbonate
- Opening angle: 30°
- Mounted via 4 × 1/4"-20 UNC screws
- Culoare: Alb
- Reglare temperatură internă
- Cable, 2 m, 4-pin, rear outlet

Schemă de conexiuni



Principiu de funcționare

Luminile de lucru led eficiente energetic sunt ideale pentru aplicații industriale. Temperatura de culoare e în domeniul luminii de zi, între 6.000 și 7.100 grade Kelvin. Fluxul luminos este de 700 lumeni. Dispozitivul e gata de operare odată ce e alimentat (10..30 Vcc).

Flux luminos

Luminile de lucru sunt disponibile cu un unghi de deschidere de 8°, 15° și 30°

Accesorii

Tip	Număr identificare	Desen cu dimensiuni
SMBAMS70AS	3012127	Consolă de montare, în unghi drept, din oțel inoxidabil, pentru lumini de lucru WLC90, șurub kit inclus
LMBWLC90PT	3086466	Consolă de montare, în unghi drept, din oțel inoxidabil, două părți, două căi pentru lumini de lucru WLC90, șurub kit inclus