


PVA300N6
Pick-to-Light – Senzor de amplasare
Kit cortină optică



Caracteristici tehnice

Tip	PVA300N6
Nr. ID	3052910
Semnal și afișaj date	
Scop	Pick-to-Light
Funcție	Senzor în opoziție
Domeniu max.	2000 mm
Tipul de lumină	IR
Câmp de scanare	300 mm
Număr de fascicule:	13
Rezoluție optică	25 mm
Funcție de comutare	Momentan
Caracteristici culoare 1	Verde, Se poate seta prin switch-uri DIP
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	12...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	62 mA
Funcție de ieșire	Contact NO/NC, NPN
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)
Timp de răspuns caracteristic	< 52 ms
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, PVA
Dimensiuni	341.4 x 30 x 15 mm
Materialul carcasei	Metal, AL, Negru
Window material	Acrilic, Clar
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	4

Caracteristici

- Câmp de scanare L2: 300 mm
- Sistem cu 13-spoturi, distanța dintre spoturi 25 mm
- Emițător / Receptor
- Domeniu max. 2 m
- Funcționare lumină / întuneric
- Frecvență selectabilă, protecție contra interferenței mutuale
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- Ieșire în comutație NPN a receptorului
- Intrare comandă operare lumină 0 Vcc
- Grad de protecție IP62

Principiu de funcționare


Această barieră optică folosită pentru detectarea erorilor și a secvențelor de asamblare are lumini de funcționare bune la emițător și receptor, care îl ghidează pe operator în timpul secvenței de selectare a componentelor. Astfel, este evitată lipsa unor componente sau asamblarea incorectă. O unitate de control stabilește secvența de lucru și indică următorul pas după confirmarea primită de la bariera optică. Eroarea de selectare este detectată imediat și indicată prin lumină roșie intermitentă.

Caracteristici tehnice

Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP62
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cURus


Accesorii

SMBPVA13 3056810




Mounting bracket, for PVA300, cold-rolled steel, cut-out for DIP switch block

SMBPVA13A 3062448




Suport de montare pentru PVA300, oțel tras la rece, decupat pentru bloc comutator DIP, protecție pentru lumină

SMBPVA13AB 3070807



Suport de montare pentru PVA300, oțel tras la rece, fără decupaj pentru bloc comutator DIP, protecție pentru lumină

SMBPVA1 3056884



Suport de montare, pentru PVA și PVD, oțel inoxidabil; set format din două suporturi și șuruburi