


SLE30B6VY


Senzor fotoelectric – Senzor retro-reflexiv bifurcat



Caracteristici

- Cablu PVC, 2 m, 5-fire
- Grad de protecție IP67
- Lățime fantă 30 mm
- Sensibilitate ajustabilă prin buton de învățare
- Tensiune de alimentare: 10...30 Vcc
- Ieșire digitală, bipolară
- Funcționare activ la lumină sau la întuneric

Diagramă de conexiuni



Caracteristici tehnice

Tip	SLE30B6VY
Nr. ID	3055475
Date optice	
Funcție	senzor retroreflexiv bifurcat
Mod de operare	Pereche emițător/receptor
Tipul de lumină	Roșu
Lungime de undă	680 nm
Domeniu	30 mm
Lățimea fantei	30 mm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare	10...30 Vcc
Riplu rezidual	< 10 % U _{ss}
Curent fără sarcină	≤ 45 mA
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la alimentare inversă	Da
Funcție de ieșire	Contact NO, PNP/NPN
Frecvență de comutație	3.3 kHz
Timp de întârziare la alimentare	≤ 1000 ms
Timp de răspuns caracteristic	< 0.15 ms
Opțiuni de setare	Buton Învățare la distanță
Caracteristici Mecanice	
Design	Senzor cu fantă, SL30
Dimensiuni	72 x 18.8 x 52 mm
Materialul carcasei	Plastic, Material termoplastic, Negru
Lentilă	plastic, Acrylic
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC

Caracteristici tehnice

Număr de conductoare	5
Secțiune conductor	0.5 mm ²
Temperatura mediului	-20...+70 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP67
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	LED, Galben
Excess gain indication	LED, roșu
Indicator alarmă	LED galben intermitent
Teste/Certificări	
Certificări	CE

Accesorii

SMBSL	3058335
Suport de montare pentru LS10 și LS30, montare pe perete, oțel inoxidabil 304, set șuruburi inclus	