


WL50SWL11 W/30
Lampă led – În carcasa de metal




Caracteristici tehnice

Tip	WL50SWL11 W/30
Nr. ID	3056808
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	5000...+8300 K
Luminous flux lumen	285 lm
Aperture angle degree	11 °
Unghi fascicul	11°
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 285 lm
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I ₀	≤ 400 mA
Input power	1.7 W
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Puck, WL50S
Dimensiuni	Ø 50 x 51 mm
Materialul carcasei	Metal, AL, Negru
Window material	Policarbonat, Clar
Conexiune electrică	Cabluri, 9 m, PVC
Număr de conductoare	2
Temperatura mediului	-20...+50 °C

Caracteristici

- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Clasă de protecție: IP69K
- Carcasă metalică
- Culoare: Alb
- Cablu, 9 m

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Luminile de lucru led eficiente energetic sunt ideale pentru aplicații industriale. Versiunile IP69K robuste și protejate pot fi folosite în multe aplicații exigente, în care este nevoie de o iluminare intensă și uniformă. Conexiunea electrică e stabilită fie printr-un conector standard M12x1 sau prin pigtail direct la clema de conexiuni a instalațiilor existente. La unele modele, intensitatea luminoasă poate fi redusă continuu printr-un semnal PWM pe pin 4

Caracteristici tehnice

Temperatura de depozitare	-40...+70 °C
Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP67 IP69
Teste/Certificări	
Certificări	CE