


# Q4XTBLAF300-Q8

## Senzor fotoelectric – Senzor laser pentru măsurarea distanței (triangulație)




### Caracteristici tehnice

Tip	Q4XTBLAF300-Q8
Nr. ID	3094118
<b>Date optice</b>	
Funcție	Senzor de proximitate
Mod de operare	Suprimare fundal/prim plan
Tipul de lumină	Roșu
Lungime de undă	655 nm
Clasa laser	▲ 1
Rezoluție optică	1 mm
Repetabilitate	0.5 mm
Domeniu	25...300 mm
Imunitate lumină ambientală	5000 lux
<b>Caracteristici electrice</b>	
Tensiune de alimentare	10...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 28 mA
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la alimentare inversă	Da
Funcție de ieșire	Contact NO/NC, PNP/NPN
Tim de întârziere la alimentare	≤ 750 ms
Tim de răspuns caracteristic	< 1.5 ms
<b>Caracteristici Mecanice</b>	
Design	Rectangular, cu filet, Q4X
Dimensiuni	43.5 x 18 x 57.5 mm
Materialul carcasei	Metal, Oțel inoxidabil
Lentilă	acrilic, PMMA
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC

### Caracteristici

- Afișaj LED cu 4-cifre, 7-segmente
- 3 butoane
- Indicator ieșire (galben)
- IP67/69K
- Certificate ECOLAB
- Domeniu: 25...300 mm
- Categorie de laser 1, roșu, 655 nm, conform IEC 60825-1:2007
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- 1 x PNP, 1 x NPN ieșiri digitale
- Modelul rectangular cu filet offset M18
- Carcasă din oțel inoxidabil (1.4404 )

### Diagramă de conexiuni



### Principiu de funcționare


Senzorul Q4X este un senzor laser pentru măsurarea distanței ce funcționează pe principiul triangulației laser. are o rază de acțiune este 300 mm și are ieșiri în comutație bipolare cu laser din clasa 1 (1 PNP și 1 NPN) Cu funcționalitatea mod dual, Q4X înregistrează nu numai distanțele, ci și intensitatea luminii care se reflectă de la un obiect. Această caracteristică unică permite ca laserele să fie utilizate pentru aplicații care ar fi fost de considerate imposibile înainte de aceasta.

## Caracteristici tehnice

Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-10...+50 °C
Temperatura de depozitare	-25...+75 °C
Umiditate relativă	35...95 %
Clasă de protecție	IP67 IP68 IP69
Caracteristici speciale	Rezistent la agenți chimici Detecrie obiecte clară păstrare/suspendare Spălare Rezistent la agenți chimici
Indicare stare	LED, Galben
Afișaj	Afișaj LED cu 4-cifre, 7-segmente
<b>Teste/Certificări</b>	
Rezistență la vibrații	MIL-STD-202G, Metodă 201A (10 la 60 Hz, 1.52 mm amplitudine vârf-vârf, pentru 2 h de-a lungul axelor x, y și z), funcționare senzor
Test la șocuri mecanice	MIL-STD-202G, Metodă 213B Condiție I (100G 6x de-a lungul axei-XYZ, 18 șocuri), senzor în funcțiune
Certificări	CE, cULus, ECOLAB

În modul Run, puteți să schimbați punctul de comutație, să comutați de la lumină la întuneric și să programați senzorul. În modul Setup, puteți selecta modul de învățare, toți parametrii de operare standard și să reveniți la setările din fabrică.


## Caracteristica "Excess gain"



## Accesorii

SMB18A


3033200



Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 18 mm

SMB18FAM10


3011184



Suport de montare, material VA 1.4401, pentru filet M10 x 1.5, lungime filet 18 mm

SMBQ4XFAM10

3091513




Suport de montare, rotativ, oțel inoxidabil, pentru senzorii seriilor Q4X/Q3X, filet M10 x 1.5

## Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cablu de conectare, mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>
	RKH4.5-2/TFG	6933455	Cablu de conectare, mamă M12, drept, 5-pini, piuliță din oțel inoxidabil, lungime cablu: 2 m, material manta: TPE, gri, domeniul de temperatură -40...+105 °C; alte lungimi de cablu și modele sunt disponibile pe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>
	RKS4.5T-2/TEL	6626361	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; ecranat; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>
	WKS4.5T-2/TEL	6626364	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; ecranat; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cablu de conectare, mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>

## Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	BRT-Q4X-60X18	3095776	Reflector pentru senzori cu laser Q4X pentru detectarea obiectelor transparente sau pentru aplicații în mod dual, carcasă pătrată: 60 mm x 18 mm



	BRT-Q4X-60X50	3095777	Reflector pentru senzori cu laser Q4X pentru detectarea obiectelor transparente sau pentru aplicații în mod dual, carcasă pătrată: 60 mm x 50 mm
--	---------------	---------	--

