


WLS28-2MQ

Accesorii – Senzor de mișcare



Caracteristici tehnice

Tip	WLS28-2MQ
Nr. ID	3094424
Funcție	Lumină liniară
Intensitate reglabilă	Nu
Tensiune de alimentare U_b	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 4000 mA
cascadabil	Da
Design	Rectangular
Dimensiuni	79.5 x 28 x 35.9 mm
Materialul carcasei	Metal, Al anodizat
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-20...+60 °C
Clasă de protecție	IP50


Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus

Caracteristici


- Switch inline
- Conector tată M12, 4-pini
- Conector mamă M12, drept, 4-pini
- Adecvat pentru versiunile bicolore WLS28-2 și WLS28-2
- Carcasă metalică robustă, grad protecție IP50
- Pentru până la 30 Vcc și 4 A

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Luminile de lucru led eficiente energetic sunt ideale pentru aplicații industriale. Temperatura de culoare variază între 5.000 și 7.100 Kelvin (alb rece). În funcție de model, fluxul luminos este de 140 sau 2600 lumeni. Unele lumini de lucru sunt aprinse/stinse prin conectarea la o sursă de alimentare (10...30 Vcc), iar unele modele, prin intermediul unui întrerupător aflat pe lampa cu LED-uri.

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus