

Q60BB6AF2000 W/30


Senzor fotoelectric – senzor cu mod difuz cu suprimare background reglabilă



Caracteristici

- Cablu PVC, 9 m
- Grad de protecție IP67
- Afișaj cu led, 5-segmente
- Indicare semnal
- Comutator cu cheie
- Întârziere la PORNIRE/OPRIRE ajustabilă între 8...16 ms
- Tensiune de alimentare: 10...30 Vcc
- Ieșire digitală, bipolară
- Funcționare activ la lumină sau la întuneric

Diagramă de conexiuni




Caracteristici tehnice

Tip	Q60BB6AF2000 W/30
Nr. ID	3069623
Date optice	
Funcție	Senzor de proximitate
Mod de operare	Suprimare fundal, ajustabilă
Tipul de lumină	IR
Lungime de undă	880 nm
Domeniu	200...2000 mm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare	10...30 Vcc
Ripul rezidual	< 10 % U _{ss}
Curent fără sarcină	≤ 50 mA
Protecție la alimentare inversă	Da
Funcție de ieșire	Contact NO, PNP/NPN
Frecvență de comutație	≤ 250 Hz
Timp de întârziere la alimentare	≤ 150 ms
Timp de răspuns caracteristic	< 2 ms
Opțiuni de setare	Șurub de ajustare Învățare la distanță
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, Q60
Dimensiuni	60 x 25 x 75 mm
Materialul carcasei	Plastic, Material termoplastic, Galben
Lentilă	plastic, Acrylic
Conexiune electrică	Cabluri, 9 m, PVC
Număr de conductoare	5

Principiu de funcționare

Senzorii difuzi cu "background suppression" includ un singur emițător și câteva receptoare. În funcție de poziția obiectului detectat și structura senzorului unul dintre elementele receptoare va primi cea mai mare cantitate de lumină. Astfel se poate decide dacă obiectul reflector este sau nu în interiorul domeniului de măsură. Senzorii pot avea punctul de suprimare fix sau ajustabil.

???????Caracteristica de deviere deviația punctului de suprimare cu 18 % în cazul unui obiect gri sau 6 % în cazul unui obiect negru față de punctul de suprimare pentru un obiect alb




Caracteristici tehnice

Secțiune conductor	0.5 mm ²
Temperatura mediului	-20...+55 °C
Clasă de protecție	IP67
Caracteristici speciale	păstrare/suspendare
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	LED, Galben
Indicare eroare	LED
Excess gain indication	LED, verde, intermitent
Teste/Certificări	
MTTF	64 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE, cURus

Accesorii


SMBAMSQ60IP3073441

Carcasă protectoare cu panou din sticlă securizată, oțel inoxidabil, pentru Q60



SMBAMSQ60P3073133

Backplane, oțel inoxidabil, pentru seriile Q60



SMBQ603067592

Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru seriile Q60

