


K30L2RGB7

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare




Caracteristici tehnice

Tip	K30L2RGB7
Nr. ID	3802139
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	RGB
Intensitate reglabilă	Programabil
Caracteristici culoare 1	Roșu, Permanent aprins, 3.2 lm
Caracteristici culoare 2	Verde, 4.6 lm
Caracteristici culoare 3	Albastru, 0.7 lm
Caracteristici culoare 4	Galben, 7.1 lm
Caracteristici culoare 5	Alb, 6.9 lm
Caracteristici culoare 6	Magenta, 4.5 lm
Caracteristici culoare 7	5.3 lm
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	10...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 25 mA
Curent max. consumat pe culoare	60 mA
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)22
Timp de răspuns caracteristic	< 250 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K30L
Dimensiuni	Ø 30 x 44.5 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru

Caracteristici

- Cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- În setările standard, pot fi afișate până la șapte culori în conformitate cu tabelul logic (CUL 1, CUL 2, CUL 3, funcție de clipire)
- Se pot configura cu Pro Editor, pot afișa până la 14 culori, diverse animații luminoase, compatibilitate bloc I/O configurabil
- Cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc

Diagramă de conexiuni




	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x

Caracteristici tehnice

Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP67 IP69
Teste/Certificări	
MTTF	626 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE

Accesorii

SMB22A	3079414
--------	---------



Suport de montare, oțel inoxidabil,
pentru seriile K30L