


Sisteme de inspecție

Lumină inel

LEDIR80X80M



Tip	LEDIR80X80M
Nr. ID	3072264

Semnal și afișaj date	
Scop	Procesare de imagine
Funcție	Zonă luminoasă
Tipul de lumină	IR
Lungime de undă	850...940 nm
Durată de funcționare led (L70)	20000 h

Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_a	24 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 250 mA
Curent max. consumat pe culoare	250 mA

Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular
Materialul carcasei	Metal, Oțel cu concentrație scăzută de carbon
Window material	Acrilic, Clar
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M8 x 1, 2 m, PVC
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP20

Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat

- Iluminare în domeniu restrâns
- Clasă de protecție: IP20
- Culoare: infraroșu
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Pigtail M8x1, 2 m

Schemă de conexiuni

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Principiu de funcționare

Montarea directă pe senzor pentru o setare simplă. Iluminarea obiectelor chiar în fața senzorului.