


QS18UPAQ7

Senzor ultrasonic – Senzor cu mod difuz

Cu ieșire digitală




Caracteristici tehnice

Tip	QS18UPAQ7
Nr. ID	3073157
Date ultrasonice	
Funcție	Senzor de proximitate
Domeniu	50...500 mm
Frecvența ultrasunetelor	300 kHz
Repetabilitate	≤ ± 0.7 mm
Derivă de temperatură	≤ 0.1 % din valoarea finală /K
Lungimea nominală a actuatorului	50 mm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	12...30 Vcc
Curent fără sarcină	≤ 25 mA
Timp de răspuns caracteristic	< 15 ms
Timp de întârziare la alimentare	≤ 300 ms
Funcție de ieșire	Contact NO, PNP
Frecvență de comutație	≤ 33 Hz
Histerezis	≤ 1.4 mm
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la alimentare inversă	Complet
Protecție la întrerupere fir	Da
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, cu filet, QS18U
Direcția radiației	drept
Dimensiuni	33.5 x 15 x 35 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS

Caracteristici

- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- Design compact
- Tată, 8 mm
- Domeniu de comutație ajustabil cu funcție de învățare
- Ajustabil în modul retroreflexiv
- Zonă inactivă: 5 cm
- Domeniu: 50 cm

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Senzorii ultrasonici detectează o multitudine de obiecte, fără contact și fără uzură, cu unde ultrasonice. Indiferent dacă obiectul este transparent sau opac, metalic sau nemetalic, lichid, solid sau are consistența pulverulentă. Chiar și condițiile de mediu cum ar fi pulberi în atmosferă, praf sau ploaie nu afectează aproape deloc funcționarea senzorilor.


Caracteristici tehnice

Materialul convertorului sonic	Plastic, Rășină epoxidică și spumă poliuretan
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Temperatura mediului	-20...+60 °C
Umiditate relativă	100 %
Clasă de protecție	IP67
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	LED, Galben
Obiect detectat	LED, verde
Teste/Certificări	
MTTF	165 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE

Accesorii


SMB18A MONTAGEHILFE 3470200

Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 18 mm




SMB18SF 3052519

Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 18 mm, cu posibilitate de rotire



SMB18FA 3074004

Suport de montare, material VA 1.4401, pentru filet 18 mm, filet 3/8" - 16 x 2"



SMB18FM 3079421


Suport de montare, negru, M22 x 1,5 mm, filet exterior M18 x 1 pentru senzori cu filet de 18 mm

SMB18UR 3052517

Mounting bracket, for wall mounting, stainless steel 300, 2-piece, rotatable, 18 mm bore hole, screw set included

SMB18A 3033200

Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 18 mm




SMB18AFAM103012558



Suport de montare, material VA 1.4401, pentru filet M10 x 1.5, lungime filet 18 mm

Accesorii


Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	PKW4M-2/TEL	6625067	



Cablu de conectare, conector mamă M8, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus


Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	UWG18-6.4	3076952	



Adaptor focalizare ultrasonică pentru QS18U și S18U, diametrul intern 6,4 mm

UWG18-5.0	3077342
-----------	---------



Adaptor focalizare ultrasonică pentru QS18U și S18U, diametrul intern 5,0 mm