

SI-RFA-DM2

Safety pentru mașini – Modul diagnoză IO-Link

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**



Caracteristici tehnice

Tip	SI-RFA-DM2
Nr. ID	3806413
Funcție	Modul diagnoză IO-Link
Tensiune de alimentare	19.2...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 50 mA
Curent fără sarcină	≤ 15 mA
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la alimentare inversă	Da
Protocol de comunicație	IO-Link
Funcție de ieșire	Contact NO, PNP
IO-Link	
Specificație IO-Link	V 1.1
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
Lungime date de proces	16 bit
Tip de cadru	Tip_2_2
Maximum cable length	20 m
inclusă în SIDI GSDML	Nu
Design	Rectangular
Dimensiuni	121.1 x 22.8 x 107 mm
Materialul carcasei	Poliamidă armată cu fibră de sticlă, Negru
Conexiune electrică	Cablu cu conector
Temperatura mediului	0...+60 °C
Temperatura de depozitare	0...+60 °C
Clasă de protecție	IP67
Caracteristici speciale	IO-Link

Caracteristici

- Modul de diagnoză pentru întrerupătoare de siguranță cu funcționalitate ISD
- 1 x diagnoză intrare
- Asigură informații de diagnoză cuprinzătoare
- Obținerea informațiilor de diagnoză prin interfață IO-Link sau USB

Caracteristici tehnice

Teste/Certificări