


CL50PRGB7

Semnal luminos cu leduri – Coloană luminoasă




Caracteristici tehnice

Tip	CL50PRGB7
Nr. ID	3810715
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	RGB
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 115 mA
Protocol de comunicație	BannerBus (COMPATIBIL CU Pro Editor)
Tip de intrare	Bimodal (PNP/NPN)
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindric/nefiletat, CL50
Dimensiuni	Ø 50 x 114.2 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS
Window material	Plastic, Difuz
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Caracteristici

- Controlabil individual
- M30 × 1,5 cu filet exterior
- Grad de protecție IP67
- În setările standard, pot fi afișate până la șapte culori în conformitate cu tabelul logic (CUL 1, CUL 2, CUL 3, funcție de clipire)
- Se pot configura cu Pro Editor, pot afișa până la 14 culori, diverse animații luminoase, compatibilitate bloc I/O configurabil
- Lungime cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 18...30 Vcc

Diagramă de conexiuni




Principiu de funcționare

Display multicolor/multifuncțiune
Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.
Afișaj cu până la 3 culori.
Echipamente compacte, nu necesită controler
Fără montare
Diagrama de conectare prezintă o configurație PNP a pinilor. O fișă de instrucțiuni cu informații detaliate referitoare la conectare este inclusă împreună cu dispozitivul.

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	×	×				×	×
COL2		×	×	×			×
COL3				×	×	×	×


Accesorii

SMB30A3032723



Suport de montare, rectangular, oțel
inoxidabil, pentru senzori cu filet de
30mm

SMB30SC3052521



Suport de montare, PBT negru,
pentru senzori cu filet de 30 mm, cu
posibilitate de rotire