


K80L4GRYB1PQ

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare




Caracteristici tehnice

Tip	K80L4GRYB1PQ
Nr. ID	3077883
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Zonă luminoasă
Tipul de lumină	Verde Roșu Galben Albastru
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Diverse
Caracteristici culoare 2	Roșu
Caracteristici culoare 3	Galben
Caracteristici culoare 4	Albastru
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	18...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	90 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 250 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Rectangular, K80L
Dimensiuni	107.6 x 80.9 x 41.7 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Galben
Window material	Acrilic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+50 °C

Caracteristici

- Conector tată M12 x 1; 5-pini
- Suprafață de afișare segmentată
- Împărțită orizontal
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2) / Galben (CUL 3) / Albastru (CUL 4)
- Tensiune de alimentare 18...30 Vcc
- Grad de protecție IP67

Diagramă de conexiuni




Caracteristici tehnice

Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE

Accesorii

SMBDX80DIN	3077161
------------	---------



Placă de montaj pentru șină DIN, adecvată pentru CP80, DX80, K80, Q80, temperatură de funcționare: -20...90 °C

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus