


SI-RFPT-L2M

Safety pentru mașini – Sistem de siguranță RFID



Caracteristici tehnice

Tip	SI-RFPT-L2M
Nr. ID	3806404
Funcție	Sistem de siguranță RFID
Repetabilitate	1.3 mm
Histerezis	≤ 2 mm
Domeniu	10...25 mm
Cu funcție de suprimare	Nu
Tensiune de alimentare	19.2...30 Vcc
Curent fără sarcină	≤ 50 mA
Curent maxim ieșire de siguranță	100 mA
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la alimentare inversă	Da
Funcție de ieșire	2 × OSSD, contacte NO, PNP
Numărul de ieșiri de siguranță pe semiconductori	2
Tensiune nominală de izolare	75 V
Tensiune de ținere la impuls	500 kV
Clasă de protecție	III gemäß EN IEC 61558
Frecvență de comutație	≤ 1 Hz
Timpe de întârziare la alimentare	≤ 2 s
Timpe de întârziare la alimentare	≤ 100 ms
Timpe de răspuns caracteristic	< 100 ms
Cu interblocare repornire	Nu
Design	Rectangular, SI-RF
Dimensiuni	26 x 15 x 36 mm
Materialul carcasei	Plastic, Material termoplastic
casadabil	Nu

Caracteristici

- Senzor de siguranță non contact pentru aplicații individuale
- Tip de codare: jos
- Reset: automatic
- Diaoză : Ieșire PNP (nerelevantă pentru siguranță)
- Indicator stare funcționare (verde/roșu)
- Indicator stare ieșire (galben)
- IP69K
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)
- Necesari pentru utilizarea actuatorilor SI-RF-A


Principiu de funcționare

Senzorii de siguranță din seria de produse SI-RF folosesc tehnologia RFID pentru monitorizarea ușilor, clapetelor și a altor protecții mecanice mobile ce despart oamenii de dispozitivele periculoase. Sistemul fără contact asigură cele mai ridicate standarde de siguranță, nu poate fi deschis și oferă funcții de diaoză ce ajută la rezolvarea ușoară a problemelor și minimizează timpii morți din producție. Senzorii de siguranță RFID low-code sunt ușor de implementat și oferă cel mai scăzut nivel de protecție la pătrundere. Un senzor SI-RF va detecta orice actuator SI-RF fără învățare.

Caracteristici tehnice

Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PUR
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-25...+70 °C
Temperatura de depozitare	-25...+70 °C
Umiditate relativă	0...93 %
Clasă de protecție	IP69K
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde / roșu
Indicare stare	LED, Galben
Indicare eroare	LED, Roșu
Teste/Certificări	
Rezistență la vibrații	conform EN IEC 60947-5-2
Test la șocuri mecanice	conform EN IEC 60947-5-2
PL acc. to DIN EN 13849-1:2008	e
Categorie conform DIN EN 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Useful Lifetime	20 ani
Nivel de codare/protecție la pătrundere	Jos

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	SI-RF-A	3806408	Actuator pentru sistem de siguranță RFID