



SG-TL70B-G

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnale modulară

Segment culoare



Caracteristici tehnice


Tip	SG-TL70B-G
Nr. ID	3814492
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Verde
Lungime de undă	525 nm
Luminous flux lumen	92 lm
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	12...30 Vcc
Timp de răspuns caracteristic	< 180 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindric/nefiletat, TL70
Dimensiuni	Ø 70 x 50 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC
Window material	Plastic, Difuz
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP65
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Caracteristici

- Carcasă plastic, negru
- Clasă de protecție IP65, (montat)
- Monocrom: Verde
- Comutabil între funcție de iluminat constant și intermitent
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Intrări: PNP/NPN

Principiu de funcționare

Coloanele luminoase robuste multifuncționale sunt disponibile în multe configurații și sunt ușor de montat. Fiecare coloană poate fi alcătuită din până la cinci culori și, opțional alarmă acustică. Toate segmentele sunt configurabile cu comutatoare DIP. Sunt disponibile 5 culori: albastru (B), verde (G), roșu (R), galben (Y) și alb (W) care pot fi folosite în orice combinație. Aranjarea culorilor poate fi modificată ulterior și, de asemenea, se pot adăuga mai multe culori. Prin modulul simplu e selectat portul respectiv.



Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	B-TL70-5	3092223	Modul de bază TL70, negru, cablu, 5-pini, 2 m, posibilă conectarea a 4 segmente
	B-TL70-8	3092224	Modul de bază TL70, negru, cablu, 8-pini, 2 m, posibilă conectarea a 6 segmente
	B-TL70-Q5	3092226	Modul de bază TL70, negru, conector, 5-pini, M12 x 1, posibilă conectarea a 4 segmente
	B-TL70-Q8	3092227	Modul de bază TL70, negru, conector, 8-pini, M12 x 1, posibilă conectarea a 6 segmente