


TL70B-GYRAQ

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnale modulară

Preasamblat




Caracteristici tehnice

Tip	TL70B-GYRAQ
Nr. ID	3814502
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Verde Galben Roșu
Aperture angle degree	360 °
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _b	12...30 Vcc
Timp de răspuns caracteristic	< 180 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindric/nefiletat, TL70
Dimensiuni	Ø 70 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP65
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Caracteristici

- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP65
- Conector tată M12 x 1
- Monocrom: Alb
- Comutabil între funcție de iluminat constant și intermitent
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Intrări: PNP/NPN
- Configurare cu comutator DIP
- Semnal acustic: etanș, omnidirecțional, intensitate ajustabilă prin comutator selector, max. 92 dB

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Coloanele luminoase robuste multifuncționale sunt disponibile în multe configurații și sunt ușor de montat. Fiecare coloană poate fi alcătuită din până la cinci culori și, opțional alarmă acustică. Toate segmentele sunt configurabile cu comutatoare DIP. Sunt disponibile 5 culori: albastru (B), verde (G), roșu (R), galben (Y) și alb (W) care pot fi folosite în orice combinație. Aranjarea culorilor poate fi modificată ulterior și, de asemenea, se pot adăuga mai multe culori. Prin modulul simplu e selectat portul respectiv. Sunt disponibile și versiuni preasamblate.

