


SD50P300WD15QP

LED-Anzeige – Matrix-LED Anzeige

Caracteristici tehnice

Tip	SD50P300WD15QP
Nr. ID	3817046
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	LED-Matrix Anzeige
Tipul de lumină	Alb
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	12...30 Vcc
Protocol de comunicație	BannerBus (COMPATIBIL CU Pro Editor)
Tip de intrare	PNP
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Rectangular
Dimensiuni	325 x 50 x 28 mm
Materialul carcasei	Polycarbonat/ABS, Negru
Window material	Polycarbonat, Clar
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12, 0.15 m, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-20...+50 °C
Temperatura de depozitare	-40...+70 °C
Clasă de protecție	IP65
Teste/Certificări	
Rezistență la șoc	15 g (11 ms)
Certificări	CE, UKCA, cULus, ULMX-NOM



Caracteristici

- Parametrizabil prin IO-Link
- Parametrizabil prin IO-Link

Principiu de funcționare

Bandă cu leduri flexibilă WLF12 Pro a fost concepută pentru integrarea ușoară într-o gamă largă de aplicații industriale și de medii. Carcasa cu protecție IP69K, robustă și totodată flexibilă, poate fi tăiată la lungimea dorită, permițându-i utilizatorului să adapteze lumina la forma optimă. Lumina este ușor de instalat cu ajutorul benzii adezive puternice integrate și, astfel, poate fi folosită în mod creativ pe un AGV, pe o mașină sau pe o stație de asamblare. Ledurile RGB programabile oferă o durabilitate dovedită și o gamă largă de culori și de animații pentru cerințele unei afișări personalizate. Software-ul de configurare Pro Editor și controlerul LC25 Pro oferă acces la setări de culoare, de clipire, de intensitate și de animație, precum și la moduri de operare avansate pentru afișarea distanței, a numărului, a timpului și a poziției. Această lumină liniară poate fi parametrizată și prin interfața IO-Link, folosind controlerul LC25 Pro cu IO-Link. Folosirea unui controler LC25C-WLF12xxx este obligatorie pentru utilizarea luminii liniare WLF12 într-o rețea industrială standard 24-Vcc. Dacă acest controler este conectat cu un cablu de conectare, distanța maximă este de 3,05 m.